

GOTECH "the best partner" to raise your competition

M-AS1 硫化儀自動送料系統(簡易六片式) Automatic Sample Feeding System

本儀器主要用於硫化機系列產品，可自動進給試件，自動試驗，自動除料。全程自動化而不需人員佇立機台，方便操作者使用。

主要特點：

- 1.由馬達帶捲動玻璃紙，玻璃紙傳動穩定。
- 2.試件移動由光電感應器感應位置停止，可靠度與精準度高，而試件可任意往位移方向前後調整放置。
- 3.透過玻璃紙張緊機構，可使玻璃紙傳輸時平整而順暢，且保持一定的張度。

The M-AS1 is a compact automatic sample feeding system for Gotech's moving die rheometer. It utilizes high accuracy photoelectric sensor to locate the position of sample. With the M-AS1, test samples can be loaded, tested and removed automatically without human involvement.



單次最大試件數量 Maximum number of samples can be placed each time	6 pcs
試件厚度 Thickness of sample	5 mm (可客製)
玻璃紙規格 Size of cellophane	Roll size: 180 × 75 × 100 mm (外徑×內徑×高度) Thickness: 0.025 mm (厚度)
玻璃紙與試件傳動方式 Cellophane and specimen loading system	馬達+氣動 Motor + air cylinder
試件定位方式 Sample locating system	光電感應器定位 Photoelectric sensor
玻璃紙需更換自動通知系統 Reminder of replacing cellophane	機構自動偵測，蜂鳴器提醒 Automatic detection and buzzer alarm reminder
試件需追加自動通知系統 Reminder of samples placement	機構自動偵測，蜂鳴器提醒 Automatic detection and buzzer alarm reminder
玻璃紙張力調整機構 Tension of cellophane	依使用者調整 Adjustable
測試頻率 Frequency	依使用者設定 Adjustable
使用氣壓 Compressed air	5 kg/cm ²
體積 Dimension (approx.)	約1050mm(W) x 250mm(D) x 800mm(L)

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz